



## Typ RT - Der günstige Fasslifter für Europaletten

Bestell-Nr. 227-162-J9



### ■ einfaches und müheloses Beschicken von z. B. Europaletten und DENIOS-Auffangwannen

- geeignet für 200-Liter-Stahl-Sickenfässer
- Überfahren von Europaletten möglich, somit kann auch ein hinten auf der Palette stehendes Fass erreicht werden
- spezielle Verriegelungsmechanik zur Aufnahme des Fasses an der oberen Fasskante
- leichtes Anheben des Fasses mittels Hub- Deichsel
- punktgenaues Ablassen über Fußpedal
- leicht verfahrbar durch große Lenk- und Bockrollen (Lenkrollen mit Feststeller)
- mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
- Traglast: 250 kg



## Typ XH, mit sehr großem Hubbereich


### ■ problemlos Rangieren auf engstem Raum ■ verstellbares Fahrwerk (700 und 1390 mm lichte Breite)

- vielseitig einsetzbar, z.B. zum Beschicken von DENIOS-Auffangwannen und -Behältern oder zum Einlagern in Regale
- geeignet für 200-Liter-Stahlfässer mit Sickenrand
- spezieller, selbstschließender Greifmechanismus
- kompakte Maße, passt durch jede standardisierte Industrietür
- 4 große Lenkrollen (2 mit Feststeller) sorgen für leichtes Rangieren und den sicheren Transport auch bei längeren Strecken.
- mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
- Traglast: 350 kg

Bestell-Nr. 227-164-J9



großer Hubbereich  
(bis ca. 1060 mm  
Unterkante Fass)



Leichtes Anfahren z.B. einer  
Auffangwanne auch auf engstem Raum.

Maße Fahrwerk eingeklappt /  
ausgeklappt.