

Sicherheitssauger für gefährliche Stäube

- entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen und den Auflagen von Berufsgenossenschaften und Gesetzgeber zum Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden und / oder explosionsgefährlichen Stäuben



- auf die Erfordernisse von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Lärmreduzierung ausgelegt
- sanfter Start des Motors - Anlaufstrom wird niedrig gehalten und Spannungsabfall vermieden

①



Sicherheitssauger Typ S 540-Asbest mit 3-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr und zwei 0,5-m-Verlängerungsrohren (alle aus verchromtem Stahl), Filtersack und -element, Boden- und Schrägröhrdüse.

②



Sicherheitssauger Typ S 560-Asbest mit 3-m-Saugschlauch (Ø 36 mm), gebogenem Edelstahl-Handrohr, Filtersack und -element, Schrägröhrdüse und Gerätesteckdose.

③



Sicherheitssauger Typ S 940 mit 4-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr, Filtersack und -element, Motorkühlfilter und Schrägröhrdüse.

④



Sicherheitssauger Typ S 960 mit 3,5 m Saugschlauch Ø 27 mm, Saugrohrhalter, Filtersack und -element, Werkzeugadapter, Kabelaufwicklung mit 7,5 m Netzkabel.

⑤



Sicherheitssauger Typ S 990 mit Filtersack und -element, Entsorgungssack und Motorkühlfilter.

Optionales Zubehörset: 4-m-Saugschlauch (Ø 36 mm), Verlängerungs- und Handrohr, Boden-, Fugen- und Bürstendüse, Bestell-Nr. 250-758-J0

Typ	① S 540-Asbest	② S 560-Asbest	③ S 940	④ S 960	⑤ S 990
Leistung [W]	1500	1200	1400	1500	2800
Verwendung	L, M, H, ASBEST	L, M, H, ASBEST	L, M, ATEX TYPE 22	L, M, ATEX TYPE 22	L, M, H, ATEX TYPE 22
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	–	–	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Volumen [l]	30	70	37	70	50
Unterdruck [mbar]	250	230	230	250	230
Geräuschpegel [db(A)]	59	57	60	59	67
Maße außen L x B x H [mm]	450 x 400 x 672	605 x 600 x 600	596 x 462 x 786	1000 x 655 x 610	810 x 600 x 1140
Gewicht [kg]	10	25	19	33	50
Bestellnummer	210-582-J0	137-971-J0	218-631-J0	137-972-J0	218-632-J0
Zubehör					
Bestellnummer Sicherheitsfiltersäcke (VE=5 Stück)	137-976-J0	137-977-J0	218-633-J0	137-981-J0	218-634-J0
Bestellnummer Mikrofilterelement	137-982-J0	137-983-J0	–	137-984-J0	–