

## fetra diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x  
profondeur 320 x 250 mm, pelle  
vissable et remplaçable, roues avec  
bandage caoutchouc plein sur jante  
plastique

Numéro d'article: 242953



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

diable d'empilage

- convient pour pour charges rondes telles que rouleaux, bidons ou seaux
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1300 x 590 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en aluminium (soudé)
- avec poignée de sécurité
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diable de manutention	diable d'empilage	roulement	roulement à rouleaux

convient pour (produit/matériau)	charges rondes	Ø de roue	260 mm
charge	200 kg	matériau de jante	plastique
largeur de pelle	320 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	250 mm	hauteur	1300 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur	590 mm
matériau	aluminium	profondeur	626 mm
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
rabattable	non	Poids	12 kg

## Cela s'adapte aussi ...

204036



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

863721



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties