

## mallettes norme Europe

hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en gris, avec couvercle à charnière



Numéro d'article: 527617

## Mallette norme Europe

### avec range-couvert

mallettes norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm
- capacité 11 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- avec range-couvert
- en polyéthylène en gris
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec fermeture coulissante
- transport facile grâce à poignées coquilles
- avec rebord de gerbage gerbable

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	couvercle	oui
capacité	11 l	type de couvercle	couvercle à charnière
hauteur	130 mm	système de fermeture	fermeture coulissante
longueur	400 mm	équipement bac/mallette	range-couvert
largeur	300 mm	dispositif de support	poignées coquilles
matériau	polyéthylène	convient pour aliments	oui

gerbable	oui	considération comme matière dang	non
gerbable avec	rebord gerbage	couleur	gris
emboîtable	non	Poids	2,05 kg
structure de cloison	plein		

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort