


Steckdosenleitung KME-1-24DC-5-LED

Teilenummer: 30945

FESTO

vorkonfektioniert, für ME-Ventile.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	280 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 2-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	5 m
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	52 mm
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	2x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Bronze