

**Artikelnummer:** 129910

**Kurzbeschreibung:** Plattenwagen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Plattenwagen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellager und Gussfelge. Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Schwerlast-Vollgummibereifung und Kugellager. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand 90 mm. Ladefläche: B 1600 x T 800 mm  
1740 x T 800 mm



200 mm  
separat bestellen.

Ladeflächenhöhe: 310 mm

Tragkraft: 1200 kg

Eigengewicht: 62 kg

Aussenmaß: B

Radgröße:

Einsteckbügel bitte

**EAN/GTIN:** 4250448503427