


ViewSonic Display TD1630-3 Touch



Bildschirmdiagonale (Zoll)	15
Bildschirmtechnologie	TN
Display-Typ	LCD
Hintergrundbeleuchtung	LED
Art des Touchscreens	Tisch
Bildschirmauflösung (Pixel)	1366 x 768
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, horizontal (°)	90
Blickwinkel, vertikal (°)	60
Helligkeit (cd/m²)	190
Reaktionszeit (ms)	12
Kontrastverhältnis	500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1

Anzahl der Farben des Displays	262144 Farben
Horizontaler Scanbereich (kHz)	30 - 61
Vertikaler Scanbereich (Hz)	56 - 75
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Audioanschlüsse	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung (W)	2
Neigungswinkelbereich (°)	15 - 50
Neigungsverstellung	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Blue light filter	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
VESA-Halterung	Ja
VESA Montageadapter (mm)	75 x 75
Wandmontage	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stromversorgung (W)	AC/DC
AC-Netzadapter	Ja
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	5,5
Mitgelieferte Kabel	AC, Gleichstrom, USB, VGA
Produktfarbe	Schwarz
Breite (mm)	379,2
Höhe (mm)	37,1
Tiefe (mm)	247,1
Gewicht mit Untersatz (kg)	1,32
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß (mm)	379,2 x 247,1 x 37,1
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	20 - 85
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Verpackungsbreite (mm)	453
Verpackungstiefe (mm)	86
Verpackungshöhe (mm)	389
Paketgewicht (kg)	2,5