

Información sobre productos

70 05 180 T

Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

| | |
|------------------|--|
| Núm. de artículo | 70 05 180 T |
| EAN | 4003773080039 |
| Alicate | cromado |
| Cabeza | cromado |
| Mangos | con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas |
| Peso | 258 g |
| Dimensiones | 180 x 56 x 23 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|----------|
| Capacidad de corte alambre blando (diámetro) | Ø 4,0 mm |
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,0 mm |
| Capacidad de corte alambre duro (diámetro) | Ø 2,5 mm |
| Protección anticaídas | sí |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.