

Broszura informacyjna

97 39 05

Matryca zagniatająca

Do końcówek nasuwanych, niez izolowanych
(szerokość końcówki 4,8 + 6,3 mm)



- Tylko jedno narzędzie do zagniatania najczęściej stosowanych końcówek kablowych
- Szybka i prosta wymiana matryc do zagniatania bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Wymienne matryce są przechowywane w okrągłym magazynku chroniącym je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
- Komfortowe, wydajne szczytce do zagniatania w profesjonalnej jakości
- Precyzyjne zagniatanie jak w przypadku montowanych na stałe matryc do zagniatania
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo
- Magazynek okrągły z tworzywa sztucznego, wzmocnianego włóknem szklanym

Ogólna

Nr art.	97 39 05
EAN	4003773070078
Waga	45 g
Wymiary	32 x 12 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Niez izolowane, otwarte styki wtykowe (szerokość wtyków 4,8 + 6,3 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6,0 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych