

Termékinformációk

97 39 09

Krimpelő profil

Szigetelt + szigetetlen érvéghüvelyekhez

- Csak egyetlen szerszám a leggyakoribb krimpelésekhez
- Krimpelő betétek gyors és egyszerű cseréje külön szerszám nélkül
- Cserebetétek biztonságos és védett tárolása körtárban
- Kényelmes, nagyteljesítményű krimpelő fogó profi minőségben
- Megbízható krimpelés, mint a fixe szerelt krimpelő betéteknél
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
- Körtár: műanyag, üvegszál-erősítésű



Általános

Cikkszám	97 39 09
EAN	4003773077763
Súly	50 g
Méret	50 x 12 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyekhez
Kapacitás négyzetmilliméter	10,0 / 16,0 / 25,0 mm ²
AWG	8 / 6 / 4

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk