

## ZARGES overgang Z600

bordes hoogte 2 m, bordes breedte x diepte 600 x 600 mm, 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes), breedte trede 600 mm, 60° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139357



## ZARGES Overgang Z600

overgang

- bordes hoogte 2 m, bordes breedte x diepte 600 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- 60° helling
- uitlading 2,717 m
- van aluminium
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- bevestiging met bodemconsoles
- gewicht 74,25 kg
- conform DIN EN ISO 14122

## Technische details

stijgtechniek	overgang	uitlading	2,717 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	60 °	treden belastbaar tot	150 kg
gebruik	beide zijden	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	2 m	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	nee
lichte hoogte	1,88 m	leuning	eenzijdig
treden aantal	2 x 8	bevestigingstype	bodemconsole
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	600 mm	gewicht	74,25 kg

## Gerelateerde Producten

139384



leuning voor overgang, 60° helling, Voor 8 treden