

kraagarmstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 740 mm, 1 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslagniveaus, staanders in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 157837



kraagarmstelling



Aanbouwveld

kraagarmstelling

- aanbouwveld
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 740 mm
- 1 staanders
- draagvermogen per staander 1500 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- 4 opslagniveaus
- met afrolbeveiliging
- draagvermogen per arm 450 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- per 100 mm verstelbaar
- nuttige diepte 600 mm
- constructie van staal
- staanders in RAL5010 gentiaanblauw
- draagarmen in RAL5010 gentiaanblauw
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

meubeltype	stelling	draagarm uitrusting	afrolbeveiliging
stellingtype	kraagarmstelling	in hoogte verstelbaar legbord	100 mm
stellingveld	aanbouwweld	vorm stelling	recht
gebruik	eenzijdig	standaard	1 stuks
hoogte	2000 mm	kraagarm per standaard	3 stuks
breedte	1000 mm	draagvermogen per arm	450 kg
nuttige diepte	600 mm	materiaal	staal
diepte	740 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
opslagniveau's	4 stuks	kleur kraagarm	gentiaanblauw // RAL5010
draagvermogen per staander	1500 kg	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
uitvoering kraagarm	recht	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
draagarm lengte	even lange armen	gewicht	105 kg

Gerelateerde Producten

157838		Kraagarm voor kraagarmstelling, draagvermogen per arm 450 kg
157839		afrolbeveiliging voor draagarm voor kraagarmstelling, hoogte 100 mm