

## META

### magazijnstelling - grondveld

#### FIX

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1004 x 604 mm, veldlast 840 kg / vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 161317



Das Lagersystem



## META Systemschroefstelling FIX

### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1004 x 604 mm
- veldlast 840 kg / vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften


verstelbaar in stappen van 25 mm


- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden



## Technische details

|                             |                  |                               |   |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| meubeltype                  | stelling         | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm   |
| stellingtype                | magazijnstelling | gebruik                       | tweezijdig  |
| stellingsysteem             | schroefsysteem   | stelling uitrusting           | legborden   |
| stellingveld                | grondveld        | legbord-/niveautype           | Stalen bodem  |
| materiaal                   | staal            | oppervlak legbord             | verzinkt  |
| hoogte                      | 2500 mm          | oppervlak standaard           | verzinkt  |
| breedte                     | 1004 mm          | opstelhoek uitrichting        | recht   |
| diepte                      | 604 mm           | kleur uitvoering              | verzinkt  |
| vaklast                     | 150 kg           | inhoud levering               | basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod |
| veldlast                    | 840 kg           | levering                      | gedemonteerd  |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks          | certificering                 | GS // RAL-keurmerk  |
| vakbreedte                  | 1000 mm          | garantie                      | 5 jaar  |
| vakdiepte                   | 600 mm           | gewicht                       | 36,521 kg   |




## Gerelateerde Producten

150071  ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150073  muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 161318 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 604 mm, veldlast 840 kg / vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 161347 |  | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm   |
| 215547 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit   |
| 216063 |  | doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm                    |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit                        |