





stoffen			
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	215 l	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	2 x 200 liter vat	constructies	geperforeerde wand en 2 duwbeugels
opslag	staand	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
hoogte	2015 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	1290 mm	stapelbaar	nee
diepte	870 mm	verrijdbaar	ja
materiaal	staal	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
oppervlak	gelakt	certificering	conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)
kleur	blauw // RAL 5012	gewicht	122 kg

## Gerelateerde Producten

185767		gereedschapsbak voor opvangbak, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
185768		druppelopvangbak voor opvangbak, met houder voor tappistool, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm