

KERN hangweegschaal

weegbereik van 0 tot 100 kg,
afleesbaarheid in 50 g stappen, met
karabijnhaak, S-haak

Artikelnummer: 208620



KERN

KERN Hangweegschaal

KERN hangweegschaal


- niet ijkbaar
- weegbereik van 0 tot 100 kg
- afleesbaarheid in 50 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off
- LC-display
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- batterijgebruik
- met karabijnhaak, S-haak
- behuizing van kunststof / haak van RVS
- hoogte x breedte x diepte 290 x 80 x 45 mm

Technische details

type weegschaal	hangweegschaal	spanningsverzorging	batterijgebruik
ijkbaar	nee	telfunctie	nee
weegbereik	0-100 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	50 g	materiaal behuizing	kunststof

weegschaalfuncties	afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off	materiaal haak	RVS
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	haaktype	karabijnhaak, S-haak
weegschaal uitrusting	LC-display	WEEE-registratienummer	DE80821200
hoogte	290 mm	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
breedte	80 mm	merk volgens EAR-registers	KERN
diepte	45 mm	gewicht	1 kg

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
983905		gewichtsbalans, draagvermogen 90 - 100 kg, kabellier lengte 2 m