

WSM

abri pour cycles

hauteur x largeur x profondeur 2290 x 2090 x 2180 mm, toit en polycarbonate, structure en acier galvanisé avec revêtement RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 215275

WSM Abris à cycles

abri pour cycles

- hauteur x largeur x profondeur 2290 x 2090 x 2180 mm
- toit en polycarbonate
- structure en acier galvanisé avec revêtement RAL7016 gris anthracite
- utilisation à un côté
- Produit livré démonté

Détails techniques

équipement d'extérieur	toit de protection	couleur du toit	transparent
type de toit de protection	abri pour cycles	matériau de châssis	acier
hauteur	2290 mm	surface de châssis	galvanisé // revêtu
largeur	2090 mm	couleur du châssis	gris anthracite // RAL7016
profondeur	2180 mm	exécution couleur	gris anthracite // RAL7016
utilisation	à un côté	livraison	démonté
matériau de toiture	polycarbonate	Poids	250 kg

Accessoires

240185		Paroi latérale pour abri pour cycles, suivant à droite, paroi en polycarbonate en transparent, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
240186		Paroi latérale pour abri pour cycles, suivant à gauche, paroi en polycarbonate en transparent, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein