

complete dubbele paktafel Classic

hoogte x breedte x diepte 700 - 950 x 1600 x 1840 mm, blad van pressboard met kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, 1 dooshouder met 5 steekbeugels en 1 legbord



Artikelnummer: 243012

complete dubbele paktafel Classic

- hoogte x breedte x diepte 700 - 950 x 1600 x 1840 mm
- blad van pressboard met kunststof coating in decor lichtgrijs
- bladdikte 28 mm
- vierkantbuis 40 x 40 x 2mm
- rand ABS-rand
- 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- zeer stabiel door dubbele dwarsbalk
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- onderbouw met stelschroeven voor variabele aanpassing aan een ongelijke ondergrond
- opbouwelementen: 1 dooshouder met 5 steekbeugels en 1 legbord
- diepte legborden 400 mm
- Leveringstoestand gedemonteerd










Technische details

meubeltype tafel


materiaal plaat pressboard



type tafel	dubbele paktafel	oppervlak plaat	kunststof coating
hoogte	700-950 mm	kleur plaat	lichtgrijs
breedte	1600 mm	dikte plaat	28 mm
diepte	1840 mm	bladrand	ABS-rand
in hoogte verstelbaar	ja	vorm onderstel	4-voetonderstel
hoogteverstelling door	geperforeerd onderstel	stabiliteit/versteviging/schoren	dwarsbalk
raster voor hoogteverstelling	50 mm	materiaal onderstel	staal
paktafel uitrusting	legbord, steekbeugels, dooshouder	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte constructies	1100 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbare opbouwcons	100 mm	buisvorm	vierkantbuis
legborden	2 stuks	buismaten	40 x 40 x 2mm
bodemdiepte	400 mm	onderbouw	stelvoeten
steekbeugel	5 stuks	levering	gedemonteerd
afrolhouder	nee	gewicht	208 kg

Gerelateerde Producten

243015		hoogteverstelling voor paktafel, hoogteverstelling via handslinger, verstelbereik 770 - 970 mm, draagt tot 150 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
243019		industrieweegschaal met twee niveaus, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar, niet ijkbaar, platform van RVS, breedte x diepte 500 x 400 mm, weegbereik van 0 tot 60 kg, afleesbaarheid in 10 / 20 g stappen
243020		industrieweegschaal met twee niveaus, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar, geijkt, platform van RVS, breedte x diepte 500 x 400 mm, weegbereik van 0 tot 60 kg, afleesbaarheid in 10 / 20 g stappen
243021		draagzuil voor paktafel, lengte 950 mm, voor zwenkbare TFT-houder en toetsenbordhouder, van aluminium
243022		TFT-houder voor paktafel, lengte 415 mm, zwenkbaar, Bevestiging met VESA 75/100
243023		toetsenbordblad, lengte x diepte 640 x 172 mm, uitgerust met 2 kabelhouders, zwenkbaar en kantelbaar
243025		legbord, Geschikt voor paktafel, breedte x diepte 1480 x 680 mm, voor tafelbreedte 1600 mm, van pressboard met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs, Verhoogde stabiliteit door dwarslopende onderconstructie van stalen buizen van 40x40x2 mm
243028		sluitbeugel voor paktafel, voor tafelbreedte 1600 mm, van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag
243034		Lade, Geschikt voor paktafel, bevestiging onder het tafelblad

Dit past ook bij ...

215548		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 20 µm, in transparant
--------	---	--

215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal