

Cascoo Roue encastrable



force 130 kg, diamètre 80 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide

Numéro d'article: 243237



Roue encastrable

- force 130 kg
- diamètre 80 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	130 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Poids	0,2 kg
Ø de roue	80 mm		

