

## armoire superposable pour Armoire vestiaire

2 compartiments, largeur compartiment 300 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 600 x 500 mm, porte à battants, butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 267014



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 2 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 600 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite



## Détails techniques

type d'armoire armoire superposable

dimensions intérieures de 433 mm

		la por
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	verrouillable oui
compartiments	2 pièce	système de fermeture serrure à cylindre
hauteur	500 mm	Matériau corps acier
largeur	600 mm	surface de corps thermolaqué
hauteur intérieure	471 mm	couleur du corps gris clair // RAL7035
profondeur	500 mm	matériau de face avant acier
profondeur intérieure	477 mm	surface de face avant thermolaqué
largeur de compartiment	300 mm	couleur de la face avant gris anthracite // RAL7016
type de porte	porte à battants	installation paroi
Butée de porte	à droite	norme Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
angle d'ouverture de porte	110 °	Poids 11,38482 kg
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	

## Accessoires

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable