

## chariot à plateaux

### ZERO

force 250 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 900 x 540  
mm, plateau(x) en métal en gris,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en gris,  
roues avec bandage TPE



**Numéro d'article: 272322**

### chariot à plateaux







- force 250 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 900 x 540 mm
- hauteur x longueur x largeur 940 x 1070 x 585 mm
- plateau(x) en métal en gris
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris
- structure en métal
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	900 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	540 mm	Diamètre de roue	125 mm

hauteur	940 mm	équipement roue	2 roulettes avec freins
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
charge	250 kg	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	métal	surface	finition peinture époxy
Couleur du plateau	gris	couleur	gris
rehausses	aucune	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	métal	garantie	5 années
longueur	1070 mm		2 pièce
largeur	585 mm	Poids	24,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois