

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

Tweelingwiel, draagvermogen 1100 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, wielrem, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



Artikelnummer: 502910

## BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem, Tweelingwiel


- draagvermogen 1100 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- wielrem
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 57,5 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	rem	wielrem
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	lengte naaf	60 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naafboorgat	20 mm

draagvermogen	1100 kg	wielbreedte	50 mm
banden	polyurethaan	uitlading	57,5 mm
diameter wiel	125 mm	lengte plaat	138 mm
materiaal velg	gietijzer	breedte plaat	110 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	diameter schroefgat	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	hoogte	170 mm
materiaal behuizing	staal	gewicht	9,2 kg
zwenklager	kogellager		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken