

## Hymer verrijdbare treden- platformladder

bordes hoogte x breedte x diepte  
2350 x 400 x 440 mm, 10 trede(n)  
met traanplaatprofiel (incl. bordes),  
van aluminium

Artikelnummer: 761743



**HYMER**



## Hymer Verrijdbare platformladder

verrijdbare treden-platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 2350 x 400 x 440 mm
- trap eenzijdig
- 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- treden diepte 80 mm
- balklengte 3450 mm
- opgesteld hoogte x breedte 3150 mm x 800 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding afgekant
- leuning beide zijden
- vervangbare laddervoeten
- gewicht 17,4 kg








- volgens DIN EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	platformladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	ladder voor op de trap	nee
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	ja
gebruik	eenzijdig	onderbouw	vervangbare laddervoeten
hoogte sokkel	2350 mm	verrijdbaar	ja
breedte sokkel	400 mm	spreidbeveiliging	ja
diepte sokkel	440 mm	veiligheidsbeugel	ja
lengte paal	3450 mm	leuning	beide zijden
treden aantal	10	opbergbak	ja
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm	DIN EN 131
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
hoogte	3150 mm	garantie	10 jaar
breedte	800 mm	gewicht	17,4 kg

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart