

Rack à Cadre Ouvert Noir 12 U - Armoire Serveur Fixation Murale ou Latérale

StarTech ID: 4POSTRACK12



L'armoire d'équipement de serveur à cadre ouvert 4POSTRACK12 à 4 montants réglables 12U constitue un logement durable à aire ouverte pour les serveurs montés et l'équipement réseau montés en rack. Cette armoire serveur à fixation latérale ou murale comporte des rails de montage épais favorisant la stabilité de la plate-forme d'installation, ainsi que des montants réglables lui conférant plus de souplesse. Le rack de serveur ouvert 12U, qui respecte les normes EIA-RS-310C, propose une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, son emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la manutention et l'assemblage. Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un ensemble de 4 roulettes en option (4POSTCASTER) à installer sous le rack de serveur 12U et facilitant son déplacement au besoin pour les utilisations ultérieures. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau
- Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable
- Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur
- Pratique aux points de vente, particulièrement pour installer l'équipement sous la caisse
- Installation d'équipement sous un bureau ou espace de travail
- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Features

- Rack de serveur ouvert 12U
- Capacité de charge 270 kg
- Base prépercée
- Aération sans obstacle
- Rails de montage épais
- Les rails de montage réglables favorisent la compatibilité avec l'équipement.
- Roulettes en option (4POSTCASTER)

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Rack Type	4-Post
Roulettes	En option
Hauteur U	12U
Type de cadre	Cadre ouvert
Fixation sur le mur	Non
Type de porte avant	Ouvert
Normes de l'industrie	EIA RS310-C
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	270 kg [596.7 lb]
Couleur	Noir
Largeur interne	451 mm [17.8 in]
Hauteur interne	536.6 mm [21.1 in]
Largeur externe	571 mm [22.5 in]
Hauteur externe	646.6 mm [25.5 in]
Profondeur externe	1000 mm [39.4 in]
Poids du produit	28 kg [61.9 lb]
Profondeur de montage maximal	895.4 mm [35.2 in]
Profondeur de montage minimale	469.9 mm [18.5 in]
Emballage à plat	Oui
Poids brut	31.6 kg [69.8 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Rack ouvert 12 U
Inclus dans le paquet	1 - Kit de montage (vis, clé, capuchons)
Inclus dans le paquet	1 - Paquet de vis à tête et écrous cage (24 de chaque)
Inclus dans le paquet	1 - Consignes de montage

Certifications, Reports and Compatibility

