

Câble d'écran Dual Link DVI-D 10m - M/M

StarTech ID: *DVIDDMM10M*



D'une longueur de 10 mètres, le câble Dual Link DVI-D DVIDDMM10M comporte deux connecteurs DVI mâles (à 25 broches), ce qui le rend idéal pour des branchements plus longs entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble d'écran numérique DVI-D de 10 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gbits/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

Features

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	CMG Rated (General Purpose)
Nombre de tores magnétiques	2
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard
Connecteur A	1 - DVI-D (25 pin) Mâle
Connecteur B	1 - DVI-D (25 pin) Mâle
Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	10 m [32.8 ft]
Dia. ext. du câble	8.6 mm [0.3 in]
Poids du produit	920 g [32.5 oz]
Quantité par paquet	1
Poids brut	940 g [33.2 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Câble d'écran numérique Dual Link DVI-D 10m - M/M

Certifications, Reports and Compatibility

