

P850

4K PoE-Kamera mit 16X optischem Zoom, Schwenken und Neigen, Auto-Tracking, Farbnachtsicht, intelligente Erkennung, usw.

- 16X optischer Zoom
- 360° Abdeckung in 4K UHD
- Auto-Tracking

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2.8" CMOS Sensor
Auflösung	3840x2160(8 Megapixels)@25FPS
Objektiv	f=5.3-86mm/Max F1.6
Videokomprimierung	H.265/H.264
Zoom	16X
Sichtfeld	Horizontal: 54.2°-3.6° Vertikal: 41.7°-2.1°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 80 Meter (260ft); LED: 7stk./Max 5.5W/850nm (IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung)
Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights: 2stk./4w/4000K (einstellbar)
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)

Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3at, 48V Active
Stromversorgung	
DC Strom	DC 12V 2A, <24W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC Stromeingang
Ethernet-Anschluss	1 × 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Reset-Taste	JA
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Schwenk: 360°, Neige: 90°
Pan-Geschwindigkeit	1.4°-90°/Sek. (einstellbar)
Tilt-Geschwindigkeit	1.4°-56°/Sek. (einstellbar)
Preset	64
Kurs	1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Kurs
Stromausfall-Memory	JA
Auto-Tracking	JA
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Software & Funktion	
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	Arbeitstemperatur: -10°C~+50°C (14°F~126°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	373*177*140mm (Deckenmontage)
Gewicht	2.34kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/