

SPÄNE-KASTENWAGEN TYP SKW



Typ SKW-ET

Ablasshahn 1"

Lochblecheinsatz

Für die Spänesammlung, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Lochblecheinsatz für Spänesammlung, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 1"
- öl- und wasserdicht
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

Ausführungen

Typ SKW

- ohne Einfahrtaschen


Typ SKW-ET

- mit Einfahrtaschen und Sicherungen

Zubehör

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SKW-ET 250-1000	465	170	55

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)	
					SKW	SKW-ET
SKW (-ET) 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	74	85
SKW (-ET) 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	89	101
SKW (-ET) 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	133	145
SKW (-ET) 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	161	173

SPÄNE-KIPPMULDEN TYP SKK/SKN



Typ SKK mit Rollen (Zubehör)

Aufgrund geringer Bauhöhe besonders geeignet bei niedrigem Späneauswurf

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Ausführungen

Typ SKK


- kastenförmige Mulde

Typ SKN

- niedrige Mulde

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 x 50 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 235 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen




Ablasshahn 1"

Siebblech

Typ SKN

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SKK 250/SKN 250	205	170	55
SKK 400	285	170	55
SKK 600/SKN 400	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)	
					SKK	SKN
SKK 250	250	1130 x 590 x 740	440	300	70	
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	490	300	77	
SKK 600	600	1390 x 840 x 910	520	300	125	
SKK 800	800	1420 x 910 x 980	560	300	133	
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 980	560	300	145	
SKN 250	250	1320 x 670 x 535	535	300	70	
SKN 400	400	1390 x 840 x 610	610	300	77	

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt