

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1200 Magazinwagen



Transportgeräte



Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	450
Ladeflächenhöhe (mm)	206
Gesamtlänge (mm)	1100
Gesamtbreite (mm)	450
Gesamthöhe (mm)	910
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	14
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976012001