

RAPIDLIFT Elektro-Scherenhubwagen



Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm



Artikelnummer: 119885

RAPIDLIFT Scherenhochhubwagen

Traglast 1000 kg

Elektro-Scherenhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm
- Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- hohe Standsicherheit durch automatische Seitenstützen
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
- Lenkeinschlag 205 °
- Länge 1650 mm
- Gewicht 130 kg
- Hubmotor 1,5 kW
- mit Batterie 12V/65 Ah











Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Material Gabelrollen	Nylon
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Breite Gabelrolle	50 mm
Traglast	1000 kg	Durchmesser Gabelrollen	82 mm
Länge Gabel	1150 mm	Lenkeinschlag	205 °
Breite Gabelzinken	160 mm	Schnellhub	nein
Tragbreite	540 mm	Lastschwerpunkt	600 mm
Länge	1650 mm	Spannungsversorgung	Batterie 12V/65 Ah
Bedienung Hub	elektro/hydraulisch	Material	Stahl
Leistung Hubmotor	1,5 kW	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material Deichsel	Stahl
Hubhöhe (max.)	800 mm	Oberfläche Deichsel	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Nylon	Farbe Deichsel	tiefschwarz // RAL9005
Breite Lenkräder	50 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Durchmesser Lenkräder	200 mm	Gewicht	130 kg

Zubehör

403572	Fuß-Fernbedienung, Kabel 5 m lang
--------	-----------------------------------

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen