

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 700 kg, Bereifung Kunststoff,  
Durchmesser x Breite 200 x 50 mm,  
Nabe mit Edelstahlrollenlager, Felge  
aus Kunststoff, Befestigung mit Platte,  
Länge x Breite 132 x 110 mm

Artikelnummer: 139502



BS ROLLER

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 700 kg
- Bereifung Kunststoff
- Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
- Nabe mit Edelstahlrollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 132 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 12 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Gesamthöhe	242 mm
Traglast	700 kg	Radbreite	50 mm
Bereifung	Kunststoff	Ausladung	61 mm
Rad-Ø	200 mm	Länge Platte	132 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	110 mm
Radlager	Edelstahlrollenlager	Schraubloch Abstand	105x80 mm

Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	12 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	2,005 kg
Material Gehäuse	Edelstahl		