

**bott**

## Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 800 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 231689







### Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 800 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Ausstattung: 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- hohe Stabilität durch Querstreben
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

## Technische Details

|                      |               |                                  |                      |
|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Möbeltyp             | Tisch         | Material Gestell                 | Stahl                |
| Tischtyp             | Werkbank      | Oberfläche Gestell               | pulverbeschichtet    |
| Höhe                 | 930 mm        | Farbe Gestell                    | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite               | 1000 mm       | Stabilität / Aussteifung / Verst | Querstreben          |
| Tiefe                | 800 mm        | Oberfläche Front                 | pulverbeschichtet    |
| Stärke Platte        | 30 mm         | fahrbar                          | ja                   |
| höhenverstellbar     | nein          | Rollen Anzahl / Art              | 4 Rollen             |
| Werkbank Ausstattung | 1 Ablageboden | Rad-Ø                            | 125 mm               |
| Material Platte      | Multiplex     | Gewicht                          | 52,623 kg            |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |    | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |    | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |