

Cascoo Bockrolle



Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243455

Bockrolle

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	135 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	160 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 1,71 kg