

RAPIDLIFT Wiege-Hubwagen



Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 98 x 85 mm

Artikelnummer: 507315



RAPIDLIFT Palettenhubwagen mit Waage

Traglast 2000 kg

Wiege-Hubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 98 x 85 mm
- Hubhöhe 210 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Eco-Waage
- Waage mit Monobatterie ohne Ladegerät
- Geeignet für -10 °C bis +30 °C
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- mit Regulier-Senkautomatik
- Länge 1525 mm
- Gewicht 105 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Gabelrollen	85 mm
Hubwagentyp	Wiege-Hubwagen	Breite Gabelrolle	98 mm
Traglast	2000 kg	Länge	1525 mm
Länge Gabel	1150 mm	Lenkeinschlag	180 °
Breite Gabelzinken	180 mm	Schnellhub	nein
Tragbreite	540 mm	Waagentyp	Eco-Waage
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Wägebereich	0-2000 kg
Bedienung Fahrwerk	manuell	Temperaturbereich	-10 °C bis +30 °C
Hubhöhe (min.)	90 mm	inkl. Drucker	nein
Hubhöhe (max.)	210 mm	Material	Stahl
Material Lenkrollen	Gummi	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Durchmesser Lenkräder	180 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Breite Lenkräder	50 mm	Gewicht	105 kg

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot