


Lagerregal - Eckregal

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1500 x 600 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel links, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 521013



Spanplatten-Steckregal

Eckregalfeld

Lagerregal - Eckregal



- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1500 x 600 mm
- Feldlast 1060 kg
- Fachlast 265 kg
- Fach Breite x Tiefe 900 x 590 mm
- 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte
- Im Raster von 40 mm verstellbar
- Aufstellwinkel links
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Regaltyp	Lagerregal	Fachbreite	900 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachtiefe	590 mm
Regalfeld	Eckregal	Höhenverstellraster Ebene	40 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Höhe	1800 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	910 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Tiefe	600 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	links
Schenkellänge A	900 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Schenkellänge B	1500 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	265 kg	Gewicht	67,3 kg
Feldlast	1060 kg		

Zubehör

521010		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 600 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
521023		Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 890 x 590 mm, Aufstellung links, Für eine Fachlast von 265 kg, Aus Holz

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen