

Technisch specificatieblad

Bedradingskokers BE-DIN 50, kanaalbreedte 50

Artikelnr. 6132362



Bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage met dubbelzijdige kleefband of via de geïntegreerde vloerperforatie. Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132362
Type	BEDIN 5050 sgr
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	60 m
Gewicht	29,30 kg/100 m

Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	50,00 mm
Diameter	0,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	1.700,00 mm ²
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	10,00 mm
Sleufbreedte	4,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>