

# Technisch specificatieblad

## Wandgoten SIGNA BASE 70170

Artikelnr. 6132731



Bodemdeel kanaal van de wandgoot SIGNA BASE voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.

Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.




**PVC** Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6132731
Type	BRK 70170 rws
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	156,35 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	170,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	10.056,00 mm <sup>2</sup>
Dekselbreedte	80 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	<input type="checkbox"/>

# Technisch specificatieblad

Wandgoten SIGNA BASE 70170

Artikelnr. 6132731



## Technische gegevens

Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>