

RF Tussenstekker UITG. Randaarde 1-KANAAL 868 MH

05-341

4 jaar
garantie

Tussenstekker-ontvanger met randaarde, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van één schakelcontact 10A, 230V 50Hz. Keuze uit 3 verschillende modes. Maximum 32 zenders per ontvanger.

Technische gegevens

RF Tussenstekker UITG. Randaarde 1-KANAAL 868 MH

- Voorzien van één schakelcontact 10 A, 230 V, 50 Hz
- Keuze uit 3 verschillende modes
- Max. 32 zenders per ontvanger
- Voeding: 230 V 50 Hz
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Afmetingen (HxBxD): 119 x 75 x 50 mm
- Markering: CE



CE