


Artikelnummer: 135404

Kurzbeschreibung: Euronorm plooiibox 6432 NG DL, grijs



Langbeschreibung: Euronorm plooiibox 6432 NG DL, met deksel, voor magazijn- en multitransport, 61,1 liter: De EURO-afmeting vouwdoos 6432 NG DL met deksel is ontworpen voor gebruik in de magazijn- en retourlogistiek. De EURO dimensie vouwdoos 6432 NG DL heeft in deze uitvoering een inhoud van 61,1 liter. De robuuste EURO 6432 NG DL vouwdoos met een inhoud van 61,1 liter heeft een buitenmaat van 600 mm lengte, 400 mm breedte en 320 mm hoogte. De vouwkist kan worden geladen met 60 kg en biedt een stapelcapaciteit van 250 kg. De EURO-Maa'Y Faltbox NG DL wordt met deksel geleverd en is ook geschikt voor het veilig stapelen zonder deksel, omdat de hoge verdraaiingsdiepte voor stabiliteit zorgt. De EURO-vouwdoos 6432 NG DL is bij uitstek geschikt voor gebruik in de magazijn- en retourlogistiek. Door het gebruik ervan bespaart u tot 73 procent volume en dus ook opslag- en transportkosten. Ook het reinigen van de lood-afsluitbare EURO-Maa'Y vouwdoos is zeer eenvoudig door het gladde en vlakke binnenoppervlak. Het gebruikte polypropyleen is ook bestand tegen oplossingen van in de handel verkrijgbare wasmiddelen. De EURO dimensie vouwdoos 6432 NG DL heeft een gesloten bodem- en zij-uitvoering. Het heeft een ergonomische toegang aan de bovenzijde en een verzonken handgreep aan de onderzijde. Het is ook uitgerust met een labelveld. De EURO-vouwdoos is in de Scha'pfer Shop ook in vele andere varianten en maten verkrijgbaar. Meer details:

- Capaciteit: 61,1 L
- Toepassing: voor magazijn- en herbruikbare transportlogistiek
- Stevige container met hoge draaidiepte voor veilig stapelen zonder deksel
- bodem- en zij-uitvoering gesloten
- Gemakkelijk schoon te maken
- Bestand tegen commercia'le reinigingsmiddelenoplossingen
- Afsluitbaar
- Met etiketteerveld
- Met deksel
- Volumereductie van de container tot 73%, bespaart opslag en transportkosten.
- Ergonomische ingrepen, onderste rand met verzonken handgreep
- Materiaal: Polypropyleen (PP)
- Kleuren: blauw, grijs, rood, groen, geel, grijs, groen en geel
- Binnenafmetingen: L 555 x B 355 x B 355 x H 310 mm
- Buitenafmetingen: L 600 x B 400 x B 400 x H 320 mm
- Nuttige hoogte in de stapel, incl. stapelrand: 90 mm.
- Nuttige hoogte in de stapel, excl. stapelrand: 80 mm.
- Stapelcapaciteit: 250 kg
- Individueel draagvermogen: 60 kg
- Eigen gewicht: 3,26 kg

