

Artikelnummer: 154415

Kurzbeschreibung: Werkbank met kast, 6 schuifladen, 3-zijdige houten omranding, 2 zwenkwielen/2 bokwielen

Langbeschreibung: Werkbank met kast, 6 schuifladen, 3-zijdige houten omranding, 2 zwenkwielen/2 bokwielen: [ul] Werkbank in plaatstaalconstructie Kast met 1 vaste plank en 2 variabele planken Laden met glijgeleiding en centraal slot met cilinderslot Draagvermogen: 25 kg/lade Werkblad van multiplexhout: bxd 1000 x 600 mm, 21 mm dik, met of zonder 80 mm hoge, 3-zijdige rand Duwgriep van stalen buis, a~ 26,9 x 1,75 mm Poedercoating: front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035) Buitenafm. (bx dxh): 1111 x 600 x 860 mm Draagvermogen: 400 kg[ul]

