

25W-75W Kabelloser LötKolben Set

Artikelnummer: WLBUK75
25W-75W Kabelloser LötKolben &
Gas Set, Betrieb mit Butangas
(Butangas nicht im Lieferumfang
enthalten)



Mobiles Löten mit dem GaslötKolben von Weller. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben.

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

Mobiles Löten:	Löten Sie kabellos an jedem Ort und zu jeder Zeit
Ausfallzeiten reduzieren:	Neubefüllung mit Butangas in weniger als 20 Sekunden – praktische Sichtscheibe und schnelles Nachladen
Kontinuierlicher Lötbetrieb:	Butanfüllung ermöglicht bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb
Umrüstbar zum Schrupf- und Schrinkwerkzeug:	Leicht umrüstbar für Heißluftanwendungen
Mehrere Spitzen für verschiedene Anwendungen:	Breites Spektrum einzelner oder doppelter Flachspitzen für zahlreiche Löt- und Heißluft-/Schrumpfanwendungen mit unterschiedlichen Techniken
Werkzeugloser Spitzenwechsel:	Sparen Sie Zeit und Arbeit durch werkzeuglosen Spitzenwechsel
Schützen Sie sich selbst und Ihren Arbeitsbereich:	Der Kolben geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Kappe verschlossen wird
Lieferumfang:	Aufbewahrungskoffer, 25-75W-Lötwerkzeug, PPT9-Heißluftdüse, PPT10-Messerspitze, PPT11-Heißluftdeflektor für Schrumpfschläuche, PPT12-Flammspitze, Schwamm und Ablage, Sicherheitskappe und Betriebsanleitung



Mobiles Löten

Löten Sie kabellos an jedem Ort und zu jeder Zeit



Umrüstbar zum Schrumpf- und Schrumpwerkzeug

Leicht umrüstbar für Heißluftanwendungen



Ausfallzeiten reduzieren

Neubefüllung mit Butangas in weniger als 20 Sekunden – praktische Sichtscheibe und schnelles Nachladen

Schützen Sie sich selbst und Ihren Arbeitsbereich

Der Kolben geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Kappe verschlossen wird



Mehrere Spitzen für verschiedene Anwendungen

Breites Spektrum einzelner oder doppelter Flachspitzen für zahlreiche Löt- und Heißluft-/Schrumpfanwendungen mit unterschiedlichen Techniken



Kontinuierlicher Lötbetrieb

Butanfüllung ermöglicht bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25 W - 75 W
Spitzengröße	2.4mm

Temperaturbereich °F	850
Gewicht (ca) in kg	0.20
Spitzenform	Double Flat
Temperaturbereich °C	454
Gewicht in lb	0.43
EAN	4003019445332
UPC	037103346100
Mindestbestellmenge	10
Energiequelle	Butane
Nachfolgeprodukt	P2KC, P1K