

PAVOY

Systemschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, 10 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 521583



PAVOY Schwerlastschrank Basis

mit Mitteltrennwand

Systemschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Türöffnungswinkel 180 °
- Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 120 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 10 Schublade(n)

- Schubladen Höhe 6x75 mm/2x125 mm/2x175 mm
- Traglast je Schublade 60 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Schubladen mit versenkter Griffleiste
- mit Auszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Mitteltrennwand
- links 3 Böden und 5 Schubladen
- rechts 3 Böden und 5 Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| geeignet für (Branche/Bereich) | Industriebetriebe, Werkstätte, Lager | Unterbau | Sockel |
| Möbeltyp | Schrank | Material | Stahlblech |
| Schranktyp | Systemschrank | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Höhe | 1950 mm | Farbe Boden | Korpusfarbe |
| Breite | 1040 mm | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 630 mm | abschließbar | ja |
| Schrank Ausstattung | Böden, Schubladen | Schließfunktion | 3-riegeliger-Schließmechanismus |
| Schrank links Ausstattung | 3 Böden und 5 Schubladen | Mitteltrennwand | ja |
| Schrank rechts Ausstattung | 3 Böden und 5 Schubladen | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Auszug Schublade | 85 % |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Auszugssperre | ja |
| Traglast Fachboden | 120 kg | Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Schubladen Anzahl | 10 Stück | Griff | Drehgriff |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 6x75 mm/2x125 mm/2x175 mm | fahrbar | nein |
| Schubladentraglast | 60 kg | Nutzungshinweis Fachlast | Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung |
| Fronthöhe 125 mm | 2 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | Garantie | 10 Jahre |
| Oberfläche Front | pulverbeschichtet | Gewicht | 208 kg |
| Schließsystem | Zylinderschloss | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |