

Schlauchaufroller

Gehäuse offen, Schlauchlänge 10 m, für Druckluft, Wasser, 20 bar, DN 6

Artikelnummer: 525989



Schlauchaufroller

für Wasser und Druckluft

Schlauchaufroller

- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
- Gehäuse offen
- Schlauchlänge 10 m
- für Druckluft, Wasser
- 20 bar
- DN 6
- Anschluss 1/4"
- Bauhöhe 389 mm
- Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrieb
- Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
- zur Befestigung an der Wand
- temperaturbeständig bis 100°C

Technische Details

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Schlauchaufroller | Material | Stahl |
| Gehäusotyp | offen | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schlauchlänge | 10 m | Farbe | blau |
| Innendurchmesser | DN 6 | inkl. Schlauch/Kabel | ja |
| Anschluss | 1/4" | hitzebeständig | bis 100°C |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Medium | Druckluft, Wasser | Schlauchaufroller Ausstattung | Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrieb |
| max. Druck | 20 bar | Schlauchaufroller Funktion | Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung |
| Bauhöhe | 389 mm | Gewicht | 11,9 kg |
| Aufstellung/Montage | Wand | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 159177 |  | Schwenkbare Befestigungsplatte für Schlauchaufroller, für Schlauchaufroller, Gehäuse offen |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 501757 |  | Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiß |
| 505160 |  | Aushangtasche, DIN A4 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse |
| 591199 |  | Lochplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm |