

Treston ESD-Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1200 x 700 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau, 1 Ablageboden

Artikelnummer: 530653



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe

ElectroStatic Discharge



Treston Montagetisch

ESD-Ausführung
















Treston ESD-Montagetisch






- Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1200 x 700 mm
- Traglast 300 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- Aufbauten: 1 Ablageboden
- 5 Jahre Garantie

Technische Details











Möbeltyp	Tisch	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Tischtyp	Montagetisch	Material Platte	Holz
Tischelement	Grundelement	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Höhe	650-900 mm	Farbe Platte	weiß
Höhe inkl. Aufbauten	1080-1550 mm	Stärke Platte	25 mm
Breite	1200 mm	Gestellform	4-Fußgestell
Tiefe	700 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	300 kg	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	ja	Farbe Gestell	telegrau // RAL7045
Höhenverstellung durch	Inbusschrauben	fahrbar	nein
elektrisch leitend	ja	Garantie	5 Jahre
Tisch Ausstattung	1 Ablageboden	Gewicht	45 kg

Zubehör

231005		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 331 x 44 mm, mit 3 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231006		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231007		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231008		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, Mit 4 Steckdosen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231009		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, Mit 6 Steckdosen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231010		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231011		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231012		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 4 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231013		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231015		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 42 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231016		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231017		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1400 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231018		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1400 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231019		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231020		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau

530695		ESD-Verkettungselement, Winkel 90 °, Breite x Tiefe 1100 x 700 mm, Für Montagetisch, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, Form eckig
530696		ESD-Verkettungselement, Winkel 90 °, Breite x Tiefe 1300 x 900 mm, Für Montagetisch, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, Form eckig
530697		ESD-Ablageboden für Montagetisch, Für Tischbreite 1200 mm, Höhe x Tiefe 25 x 310 mm, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
530700		Sichtlagerkasten-Ablage für Montagetisch, Breite x Tiefe 1200 x 145 mm, neig- und höhenverstellbar
701073		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Breite 750 x 1200 mm, elektrisch leitend, Aus Stahl

Dazu passt auch ...

149676		Papierrollenhalter, für Lochplatte, für Rollenbreite 300 mm
205347		Lagermagazin, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm, 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in rot
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
525949		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 570 x 420 x 360 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Doppelaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
658267		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in blau, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrollen