

FLP 150 GREEN

Lotlaser



TECHNISCHE DATEN		EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
Fernrohrvergrößerung	25x	<ul style="list-style-type: none"> · Einfach zu bedienendes Laserlot mit zwei entgegengesetzten Laserpunkten (oben und unten) · Sichtbarkeit des Lasers auf einer Distanz ≥ 120 m / Tag · Beleuchtete Röhrenlibelle hilft bei der Einstellung unter ungünstigen Lichtverhältnissen · Hohe Genauigkeit für präzises Arbeiten 	ARTIKEL-NR. 310100 <ul style="list-style-type: none"> · Li-Ion Akku · Ladegerät · Koffer
Objektivdurchmesser	36 mm		
Kürzeste Zielweite	0,5 m		
Röhrenlibelle	20" / 2 mm		
Lotpunkt nach oben (Zenit)			
Laserdiode / Laserklasse	grün / 2		
Durchmesser Laserpunkt	3 mm / 50 m		
Max. Sichtbarkeit / Tag	≥ 120 m		
Max. Sichtbarkeit / Nacht	≥ 250 m		
Abweichung zur optischen Achse	$\leq 5''$		
Genauigkeit	$\pm 2,5$ mm / 100 m		
Lotpunkt zum Boden			
Laserdiode / Laserklasse	rot / 2		
Genauigkeit	± 1 mm / 1,5 m		
Stromversorgung	10 h / Li-Ion		
Arbeitstemperatur	-10°C bis +45°C		
Staub- / Wasserschutz	IP 54		
Gewicht	2,8 kg		