

Datenblatt

ZVG-Art.-Nr. 30263-5
Malerjacke Z 15 aus Secutex® pro (a)

Eigenschaften:

- luft- und wasserdampfdurchlässig
- antistatisch
- abriebfest
- fussfrei
- mit Reißverschluss
- mit Arm- und Bundgummi
- mit Kapuze

Anwendungsbeispiele:

- Industrie- und Autolackierer
- Malerhandwerk

Liefermöglichkeiten:

- ab 25 Stück
- 1 VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)
- 1 Palette = 12 VE
- in den Größen:
3 (L 52/54),
4 (XL 56/58),
5 (XXL 60/62) lieferbar
- Sondergrößen auf Anfrage -

Produktdaten/ Testergebnisse:

Eigenschaft:	Einheit:	Methode:	Secutex® pro (a):
Reißkraft längs	kg/ 5 cm	JIS L 1096 SP3035	7,0
Reißkraft quer	kg/ 5 cm	JIS L 1096 SP3035	3,5
Zugfestigkeit längs	g	IST 100.1(95) Elmendorf	1.216
Zugfestigkeit quer	g	IST 100.1(95) Elmendorf	544
Dehnung längs	%	ASTM D5034: 1990	65,1
Dehnung quer	%	ASTM D5034: 1990	81
Wasserresistenz: Hydrostatik Drucktest	mm H ₂ O	IST 80.4(95)	2.650
Luftdurchlässigkeit: Luftfluß in 0,5 inch Wassertiefe: Spunbond PP Seite (cm ³ /(cm ² .S)): beschichtete (Film-) Seite (cm ³ /(cm ² .S)):		ASTM D737-95: 1980	1,5 unter 0,2
Wasserdampfdurchlässigkeits- rate	g/m ² /24h	JIS L 1099A	3.896,80- 4.412,80
Festigkeit des PE-Filmes auf der Spunbond PP Seite	g	Probenbreite: 100 mm	530
Antistatische Eigenschaften - Oberflächenwiderstand -	Ohm	prEN 1149-1	4,5·10 ⁹

EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten:

Artikel-Nummer	Verpackung	Stückzahl	EAN-Codes
30263-00	UVE	25	4026899004925
30263-00	VE	100	4026899004932
30264-00	UVE	25	4026899004949
30264-00	VE	100	4026899004956
30265-00	UVE	25	4026899004970
30265-00	VE	100	4026899006732



ZVG Zellstoff-Vertriebs
GmbH & Co.KG
Urbacher Straße 4 + 5
53842 Troisdorf

Tel.: 0 22 41 – 48 40
Fax: 0 22 41 – 48 42 9

Datum: 14.02.2003