

Artikelnummer: 123822

Kurzbeschreibung: Insteekstelling, aanbouwstelling, verzinkt, 5 legborden, 2000 x 300 x 1300 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Orion Plus, breedte 1300 mm, hoogte 2000 mm, diepte 300 tot 600 mm: De insteekstelling Orion Plus is verkrijgbaar in een diepte van 300 mm tot 600 mm. Daarnaast is de insteekstelling Orion Plus met 5 legborden 2000 mm hoog en 1300 mm breed. De insteekstelling Orion Plus is in onze Shop verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. In deze uitvoering is de insteekstelling Orion Plus met 1300 m breed, 2000 mm hoog en heeft 5 legborden. De legborden dragen bij een gelijkmatig verdeelde last elk een gewicht van tot 110 kg en zijn met een afstand van 25 mm in hoogte verstelbaar. Indien nodig verkrijgt u bij ons bijkomende legborden als toebehoren. De insteekstelling is aan een zijde bruikbaar en als zowel basis- als aanbouwelement verkrijgbaar. Zo breidt u de insteekstelling op eender welk moment uit. De montage gebeurt zeer eenvoudig en snel via een steekstelsysteem. De verzinkte insteekstelling is bijzonder stevig en resistent. Houd rekening met uw eigen veiligheid. De stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten volgens DGUV-richtlijn 108-007 worden beveiligd tegen het kantelen. Meer details: Uitvoering verzinkt Gebruik aan een zijde Vakbelasting tot 110 kg Belasting per stellingdeel: 1600 kg Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Snelle steekmontage Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 5 legborden/stellingdeel Afmetingen: b 1300 mm x h 2000 mm Diepte: 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm Buitenafmetingen: Basisstelling: nominale breedte + 60 mm Aanbouwstelling: nominale breedte + 10 mm Bord: borddiepte + 35 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

