

Artikelnummer: 96357

Kurzbeschreibung: Dozennieter MS 3519, 16-19 mm

Langbeschreibung: Dozennieter MS/DS: **Model MS** De nieuwe lichte en uitgebalanceerde constructie maakt het mogelijk om een langere periode achter elkaar door te werken zonder moe te worden. Door de gemakkelijke handelbaarheid bereikt u een hoge snelheid bij de verwerking. De nietdiepte kunt u met de zwarte draaiknop (vijf instelmogelijkheden) exact instellen. De nietlengte kan met de stelschroef voor van 15 - 18 mm aangepast worden. Alle mechanische delen zijn gemaakt van metaal, de behuizing is verstevigd met glasfiber.

- Hendel
- Lengte = zijlengte
- Laadcapaciteit: 100 nieten
- Gewicht ca. 1,6 kg

Model DS

- Perslucht
- Werkdruk: 5-6 bar - max. 8 bar
- Gewicht: ca. 1,8 kg

