

SCHAUM-SPRÜH-SAUG-MASCHINE

aniko®30 FOAMTEC

SPRÜH-SAUG-MASCHINE MIT SCHAUMTECHNOLOGIE



EIGENSCHAFTEN

ANIKO30 FOAMTEC ist eine kleine Sprüh-Saug-Maschine mit Schaumtechnologie für den professionellen Einsatz an Wänden, Decken und sonstigen Oberflächen, die mit Hilfe von Schaum gereinigt werden müssen. Trotz der kleinen Maße ist sie für den professionellen Einsatz und den intensiven Gebrauch geeignet. Der aufgesprühte Schaum bleibt an der Oberfläche haften und ermöglicht eine lange Einwirkzeit und eine intensivere Reinigungskraft. Die Vorteile der Schaumtechnologie sind u. a. die Einsparung von Zeit und Reinigungsmitteln sowie der visuelle Effekt bei der Reinigungsarbeit.

Weitere Eigenschaften

- handliche Größe, einfache Anwendung
- robuste Bauweise, Tank aus Polyäthylen mit hoher Dichtigkeit
- ideal für professionelle Reinigungsarbeiten von sehr verschmutzten Sanitärbereichen, Großküchen, etc.
- regulierte Dosierung des Reinigungsmittels
- einfache Einstellung von Schaumphase auf Spülphase
- Kanister mit Reinigungsmittel kann dank der eingebauten Haltevorrichtung perfekt auf der Maschine platziert werden

EINSATZBEREICH

Geeignet für den Einsatz in Rasthäusern, Diskotheken, Bars, Großküchen, Fabriken, Heilanstalten, Krankenhäusern, Fitnessstudios, Sporthallen, Schulen, Universitäten, Schwimmbädern, Spa-Bereichen sowie in öffentlichen WC-Anlagen, Duschen usw.

DETAILS

Artikel Nr.:
VPE:

ANIKO30FT
1 SET

TECHNISCHE DATEN

Maße	38x70x86 cm
Maße Verpackung	54x90x115 cm
Gewicht Maschine	50 kg
Gewicht inkl. Verpackung	77 kg
Saugmotor / max. Luftleistung	zweistufig / 50 l/sec
Max. Leistung	1000 W
Wassersäule	2200 mmH ₂ O
Leistung Pumpe mit By-Pass	90 W, 9,0 bar, 5 l/min
Frischwassertank	14 Liter
Schmutzwassertank	14 Liter
Anzahl Düsen	1
Kabellänge	10 m
Länge Schlauch	5,5 m
Flächenleistung	25 m ² /h
Kompressor	350 W

