



Leírás:

Leeresztő csapok PROFi 22 mm széles menettel ellátva a folyadékok hordókból és kannákból történő szabályozott leeresztéséhez, természetes színben, külön csomagolásban

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- 22 mm-es széles menettel, széles nyakú kannákhoz, ballonokhoz és PROFi vizeskannákhoz illeszkedő kivitel
- kék forgatógombbal
- gyors, folyamatos kifolyás a beépített levegőztetőnek köszönhetően
- 360°-kal elfogatható bármilyen kívánt helyzetbe
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 3,5 l/min
- csővég külső átmérője = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)

Információk:

Cikk

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 550105 |
| GTIN | 4007228550092 |
| Vámtarifa | 39174000 |
| Csomagolási egység (PU) | 1 |

| | |
|-----------|--------------------|
| szín | természetes |
| Súly (kg) | 0,05 |

Külső csomagolás

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tartalom darabokban megadva | 1 |
| M x S x M (mm) | 250 x 250 x 85 |

| | |
|----------------------|-------------|
| KE bruttó tömege, kg | 0,05 |
|----------------------|-------------|

Paletta

| | |
|---------------|-------------------------|
| Dobozok száma | 336 |
| Rétegek száma | 6 |
| M x S x M (m) | 1,2 x 0,8 x 0,83 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kartonok száma rétegenként | 42 |
| Súly (kg) | 356,0 |