

Artikelnummer: 127579

Kurzbeschreibung: Spänebehälter SGU 30,
orange (RAL 2000)

Langbeschreibung: Spänebehälter SGU 30: Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch a'Ëœ 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Inhalt in m--³: 0,30

Tragfähigkeit in kg: 750

Eigengewicht in kg: 125 Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 680 x 580

EAN/GTIN: 4052462024960

