

Artikelnummer: 193802

Kurzbeschreibung: Feuerschutzschrank FS 1281 E, Elektronenschloss

Langbeschreibung: Feuerschutzschrank FS 1281E: Tresorkorpus hergestellt aus galvanisierten Stahlplatten mit einer praktisch luftdichten, gewölbten und eingelassenen Tür, so dass Feuer und Hitze vom Inneren des Tresors ferngehalten wird. Elektronisches Tastenschloss mit LED-Display mit bis zu 6-stelligem Code programmierbar. Mit ausspäh-sicherer Codeeingabe, Öffnungsverzögerung bei falscher Codeeingabe und integriertem Alarm. Geeignet zur Bodenmontage (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten) mit Schlüsselhakenleiste auf der Türinnenseite Feuerschutz für Papierdokumente für bis zu 60 Minuten bei Temperaturen über 1000-Grad C Feuerschutz für CDs, DVDs und USBs für bis zu 60 Minuten Farbe: Signalweiß (RAL 9003) Außenmaße: B 412 x T 363 x H 352 mm Innenmaße: B 315 x T 234 x H 260 mm Gewicht: ca. 29 kg Feuerschutz 60 P (Papier) nach NT Fire 017 - 60 P Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente im gesamten Innenbereich des Tresors, getestet bis 945-Grad C. Feuerschutz (digitale Speichermedien) nach MTC -DIP 120-60 DM Fabriktest Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Speichermedien im dafür vorgesehenen Datenschutzeinsatz, getestet bis 945-Grad C.



EAN/GTIN: 5032548003347